

Artikelnummer: 136486

Kurzbeschreibung: Ultraschallreiniger EMAG
Emmi- H 120, Edelstahl, 9 l, mit Zeitschaltuhr,
Ablauf & Heizung

Langbeschreibung: Ultraschallreiniger EMAG
Emmi- Serie H, Edelstahl, 2,60/3,55/9 l,
Zeitschaltuhr, Ablauf & Heizung: Die
Ultraschallreiniger der Serie Emmi- H von EMAG
zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit bei der
gründlichen und professionellen Reinigung
verschiedener Gegenstände aus. Hierzu zählen
beispielsweise Motor-, Modellbau- und Waffenteile,
Schmuck, Werkstoff- und Kunststoffteile, Vergaser
und Glas. Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind
daher ideal für den Einsatz in Laboren, Studios und



Werkstätten sowie für den Dental- und Optikbereich. Darüber hinaus sind sie auch für die
Heimanwendung sowie für die Industrie bestens geeignet. Die Gehäuse bestehen aus
nach Schutzart IP 32 vor Tropfwasser geschütztem Edelstahl. Auch die Schwingwannen,
geräuschemmenden Deckel und Körbe wurden aus diesem Material gefertigt. Darüber
hinaus verfügen die Ultraschallreiniger der Serie Emmi- H von EMAG über eine
Zeitschaltuhr für den Dauerbetrieb im Bereich von 1 bis 60 Minuten sowie über eine
Heizung mit einem Heizbereich von 20 bis 80 -GradC a'çâ,-â€œ hierdurch wird der
Säuberungsvorgang mittels Erhitzung der Reinigungslösung zusätzlich beschleunigt. Der
integrierte Ablaufhahn sorgt für den sauberen Abfluss des im Lieferumfang bereits mit
enthaltenen EM-080 Universalreinigungskonzentrates von EMAG. Gemeinsame
Details: Bestens geeignet für den professionellen Einsatz in der Industrie, in Werkstätten
und Laboren, im Dental- und Optikbereich sowie in Studios und im privaten
Umfeld. Reinigen Vergaser und Motorteile, Werkstoff- und Kunststoffteile, Hörgeräte und
Prothesen, Glas, Schmuck sowie Modellbau- und Waffenteile. Gehäuse, Schwingwanne,
Korb und Deckel aus Edelstahl. Gehäuse tropfwassergeschützt nach Schutzart IP 32. Mit
Heizung zur Erhitzung der verwendeten Reinigungslösung im Bereich von 20-80 -
GradC. Mit praktischer Zeitschaltuhr für den Dauerbetrieb im Bereich von 1-60 Minuten und
Ablaufhahn für die Reinigungslösung. Lieferung erfolgt montiert und inklusive 0,5 l
Universalreinigungskonzentrat EM-080 von EMAG. Netzspannung: 50-60
Hz. Netzanschluss: 220-240 V. Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 30: Zusätzlich besonders
geeignet für die Reinigung von Brillen und Brillenteilen. Außenmaße des Geräts: L 265 x B
165 x H 225 mm. Innenmaße der Wanne: L 240 x B 140 x H 100 mm. Innenmaße des Korbs: L 220
x B 120 x H 60 mm. Wanneninhalt: 2,60 l. Arbeitsfüllmenge: 2,4 l. Ultraschall-
Eingangsleistung: max. 180 W. Heizleistung: 180 W. Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz. Gewicht:
4,74 kg. Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H 40: Ideal bei mittlerem Aufkommen an
Reinigungsbedarf. Außenmaße des Geräts: L 330 x B 175 x H 225 mm. Innenmaße der Wanne: L
300 x B 150 x H 100 mm. Innenmaße des Korbs: L 280 x B 140 x H 85 mm. Wanneninhalt: 3,55
l. Arbeitsfüllmenge: 3,1 l. Ultraschall-Eingangsleistung: max. 240 W. Heizleistung: 200
W. Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz. Gewicht: 5,78 kg. Ultraschallreiniger EMAG Emmi- H
120: Dank rechteckiger Langwanne besonders geeignet für die Reinigung von länglichen
Gegenständen. Außenmaße des Geräts: L 600 x B 165 x H 355 mm. Innenmaße der Wanne: L
500 x B 135 x H 150 mm. Innenmaße des Korbs: L 480 x B 120 x H 135 mm. Wanneninhalt: 9,0
l. Arbeitsfüllmenge: 8,0 l. Ultraschall-Eingangsleistung: max. 300 W. Heizleistung: 350
W. Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz. Gewicht: 6,9 kg

EAN/GTIN: 4040513982161