

Artikelnummer: 93454

Kurzbeschreibung: Alu-Rollpodest, beidseitig, 3 Stufen

Langbeschreibung: Aluminium-Rollpodest, beidseitig: Das zweiseitig besteigbare Aluminium-Rollpodest ist mit starken Spezialholmen und trittsicheren gerieften Stufen ausgestattet. Ferner verfügt es über 4 Lenkrollen mit Feststell, die beim Besteigen arretierbar sind. Das dreiseitige Geländer besitzt eine Fuß- und Knieleiste. Gemäß BGI 637 sind ab der Plattformhöhe von 1000 mm beidseitige Handläufe erforderlich. Bitte bestellen Sie den Handlauf separat (rechts oder links montierbar). Podestmaße: 600 x 750 mm

Stufentiefe: 185 mm Lenkrollendurchmesser: 125

mm 3 Stufen: Podesthöhe: 0,75 m, Gewicht: 32 kg 4 Stufen: Podesthöhe: 1,00 m,

Gewicht: 36 kg 5 Stufen: Podesthöhe: 1,20 m, Gewicht: 40 kg 6 Stufen: Podesthöhe: 1,45

m, Gewicht: 44 kg 7 Stufen: Podesthöhe: 1,70 m, Gewicht: 48 kg 8 Stufen: Podesthöhe:

1,90 m, Gewicht: 52 kg Die Stufenanzahl ist inkl. des Podestes.



EAN/GTIN: 4003311516235