

Brother HL-1212W

Kompakter S/W-Laserdrucker mit WLAN

Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design ist der Brother HL-1212W der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute und der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 10 Sekunden sorgen dafür, dass Ihre alltäglichen Druckaufgaben schnell erledigt werden. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden. Zudem stehen nützliche Funktionen wie N-auf-1 oder Wasserzeichen-Druck zur Verfügung. Der geringe TEC-Wert von nur 0,7 kWh/Woche zeugt von einem sehr geringen Energieverbrauch. Wie bei Brother üblich verfügt auch der HL-1212W über die 3 Jahre Herstellergarantie.

- Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 600 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control)
- 802.11 b/g/n (WLAN) Schnittstelle
- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- 150 Blatt Papierzufuhr
- N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Wasserzeichen-Druck, Druck von Kopf- und Fußzeile



Verbrauchsmaterial:

Toner TN-1050 für ca. 1.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)
Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-1212W inkl. Tonerkassette für ca. 1.200 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752), Trommel, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Netzkabel (integriert), Druckertreiber für Windows, Druckertreiber für Mac und Linux als kostenloser Download unter <http://support.brother.com/>

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T)	415 x 324 x 303 mm / 5,5 kg
Ohne Karton (B x H x T)	340 x 189 x 238 mm / 4,6 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:

