

## ASSMANN DisplayPort Adapter

AK-340406-001-W  
EAN 4016032289579



### DisplayPort Adapterkabel, mini DP - DVI (24+5) St/Bu, 0.15m, DP 1.1a kompatibel, CE, we

Dieses digital HD Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® und MacPro® an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor, LED oder Plasma-TV über ein DVI-Kabel.

#### Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- AWG: 32
- Arretierung: kein
- Kontaktfläche: vernickelt

- Farbe Kabel: weiß
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 0.15 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	8,40	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,42	40,60	40,60	8,10	13.351,70
Einzel-VPE	1	0,04	20,00	15,00	1,62	486,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Weitere Anwendungsbilder:



