

Termékinformációk

02 05 180

Erő kombifogó

DIN ISO 5746



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	02 05 180
EAN	4003773043072
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	238 g
Méretek	180 x 50 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 11,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



