

Información sobre productos

78 03 140 ESD

Electronic Super Knips® XL ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Versión 15 mm más larga: mayor estabilidad, mayor rendimiento de corte
- Duradero e inoxidable, fabricado en acero INOX.
- Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC
- Filos de corte de precisión sin bisel para el corte a ras y preciso de los cables más finos, p. ej., en electrónica y mecánica de precisión
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm
- Con muelle de apertura y limitador de apertura para un trabajo cómodo, ergonómico y rápido gracias a la apertura automática y a la anchura y comodidad del mango
- Movimiento extremadamente fácil para un trabajo sin fatiga gracias a la articulación precisa con remache de acero inoxidable
- Acero INOX para herramientas

Información general

Núm. de artículo	78 03 140 ESD
EAN	4003773081661
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	77 g
Dimensiones	140 x 50 x 15 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,2 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Longitud de boca (B)	12,3 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9,2 mm
Anchura de la cabeza (A)	15,7 mm
ESD	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.