

## Termékinformációk

# 97 52 09

### Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiai formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	97 52 09
EAN	4003773025498
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	571 g
Méretek	250 x 78 x 26 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetelt + szigetetlen érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	3
AWG	8 / 6 / 4
AWG	8 / 6 / 4

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk