


## Termékinformációk

# 97 52 65

## Négy tüskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- A préselő nyomás finom fokozatú állítása, különböző vezeték keresztmetszetekre, állítókerékkel
- Helyező segédeszköz az érintkezők felvételéhez
- A beállítási értékek meghatározására szolgáló táblázattal
- Fogó habosított anyagból készült betétes műanyag kofferben
- Elforgatott érintkezők préseléséhez
- Négytüskés préselés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
- Dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- Állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel, a fáradtságmentes munka érdekében
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	97 52 65
EAN	4003773045236
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	676 g
Méret	230 x 79 x 42 mm

### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	elforgatott érintkezők (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,14 — 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 10
Fészkek száma	1
Max. érintkező átmérők	7,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk