

Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers C-40

slanglengte 10 m, nominale breedte
40 mm, met clip-aansluiting

Artikelnummer: 120017



KÄRCHER

Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 10 m
- nominale breedte 40 mm
- met clip-aansluiting
- hoogte x lengte x breedte 120 x 780 x 700 mm

Technische details









reinigingstype	Accessoires	slang/buis uitrusting	clip-aansluiting
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	hoogte	120 mm
slanglengte	10 m	lengte	780 mm
antistatisch	nee	breedte	700 mm
nominale breedte	40 mm	gewicht	3,65 kg

Gerelateerde Producten

119231



nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l,
Werkbreedte 360 mm

119232		nat-droogzuigers, vermogen 2350 W, luchtvolume 3420 l/min, volume bak 55 l
119312		nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm