

VARIOfit wagen met zijbeugel

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 910 x 460 mm,
platform van hout, opbouw 4 haken,
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 202984



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Wagen met zijbeugel

wagen met zijbeugel

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 910 x 460 mm
- laadhoogte 255 mm
- platform van hout
- opbouw 4 haken
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| type wagen | platformwagen | materiaal verwerking | gelast |
| type platformwagen | wagen met zijbeugel | euronorm | nee |
| draagvermogen | 400 kg | in-/uitklapbaar | nee |
| laadhoogte | 255 mm | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| lengte laadvlak | 910 mm | banden | TPE |
| breedte laadvlak | 460 mm | wiellager | kogellager |
| materiaal platform | hout | wieluitrusting | zwenkwielen met EasySTOP |
| constructies | 4 haken | wielstand | rechthoekig |
| nestbaar | nee | hoogte | 975 mm |
| materiaal onderstel | staal | garantie | 12 jaar |
| oppervlak onderstel | m. poedercoating | gewicht | 30 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 203072 |  | 4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203075 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4 |
| 203076 |  | schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4 |
| 203078 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |

| | | |
|--------|---|--|
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |