

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 160 x 40 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209076

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	ja
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	135 kg	naaflengte	58 mm
banden	massief rubber	naafboorgat	20 mm
wiel-Ø	160 mm	wielbreedte	40 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	antistatisch
wiellager	rollager	oppervlak velg	verzinkt
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	gewicht	0,92 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken