

fetra

chariot à plateaux

GREY EDITION

force 400 kg, 4 niveaux avec
tablette de rétention, plateau
longueur x largeur 850 x 500 mm,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL7016
gris anthracite, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215391

fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

3 plateaux

chariot à plateaux

- force 400 kg
- 4 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 870 x 1021 x 500 mm
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

norme européenne non

type de chariot	chariot à étagères	rehausses	barre de poussée et plateau
charge	400 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	850 mm	rabattable	non
largeur de plateau	500 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	4 pièce	pneumatique	TPE
type de niveau	tablette de rétention	Diamètre de roue	160 mm
force plateau	200 kg	roulement	roulement rainuré à billes
exécution plateau(x)	étanche à l'huile par soudure	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Rebord de tableau	acier	disposition des roues	rectangulaire
Hauteur du bord	40 mm	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	couleur	gris anthracite // RAL7016
hauteur	870 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	1021 mm	garantie	10 années
largeur	500 mm		1 pièce
matériau	tube d'acier	Poids	46 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant