

aanbouwtafel

voor montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 750 mm, draagvermogen 1500 kg, blad van multiplex Geslepen in decor beuken, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel



Artikelnummer: 220029



Werktafel

Aanbouwelement

aanbouwtafel




- voor montagetafel
- hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 750 mm
- draagvermogen 1500 kg
- blad van multiplex Geslepen in decor beuken
- dikte 40 mm
- 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	Geslepen
type tafel	accessoire	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
hoogte	850 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	2000 mm	hoogteverstelling door	klemschroeven
diepte	750 mm	draagvermogen	1500 kg

voor tafeltipe	montagetafel	elektrisch geleidend	nee
dikte plaat	40 mm	uitvoering	met zwaar frame
buisvorm	U-profiel	garantie	3 jaar
vorm onderstel	4-voetonderstel	gewicht	71 kg
materiaal plaat	multiplex		

Gerelateerde Producten

504807		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 2000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504813		schuin legbord voor montagetafel, breedte x diepte 2000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504818		geperforeerde plaat voor montagetafel, hoogte x lengte 400 x 2000 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521685		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 2000 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590902		legbord voor montagetafel, breedte x diepte 2000 x 500 mm
590957		afrollijst voor montagetafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor ladehoogte 240 mm