

chariot à plateaux

force 250 kg, 2 niveaux avec panneau de bois, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 224736

Chariot à plateaux

le polyvalent à petit prix pour bureaux, entrepôts et ateliers

chariot à plateaux

- force 250 kg
- 2 niveaux avec panneau de bois
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1140 x 500 mm
- avec 2 tablettes
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc
- boîtier en acier
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	2 barres de poussée
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	Sens de la poignée	vertical
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
type de niveau	panneau de bois	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
force plateau	50 kg	pneumatique	caoutchouc

alignement de niveaux	droit	matériau de boîtier	acier
équipement chariot	tablettes	Diamètre de roue	100 mm
hauteur	890 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur	1140 mm	surface	avec revêtement en plastique
largeur	500 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	livraison	démonté
matériau de finition	soudé		2 pièce
norme européenne	non	Poids	21 kg