

Palletwikkelaars

L-15-EM

voor folierollen met een 76 mm kern,
max. rolbreedte x -diameter 500 x
300 mm, diameter draaischijf 1500
mm, wikkelhoogte 2100 mm,
handmatige wikkelmodus + 4
automatische modi: op- &
neerwaarts (kruiswikkeling), alleen
opwaarts, beide met stop, om een
dekfolie op de pallet te leggen, met
oprijplaat voor handig laden en
inrijopeningen aan de voorzijde voor
eenvoudig machinetransport met
behulp van een heftruck, in
geel/zwart



Artikelnummer: 240143



Palletwikkelaars

- voor folierollen met een 76 mm kern, max. rolbreedte x -diameter 500 x 300 mm
- diameter draaischijf 1500 mm
- wikkelhoogte 2100 mm
- Voor palletafmeting lengte x breedte 1200 x 800 mm
- voor palletlading 2400 kg
- handmatige wikkelmodus + 4 automatische modi: op- & neerwaarts (kruiswikkeling), alleen opwaarts, beide met stop, om een dekfolie op de pallet te leggen

- met 10 programma-geheugenplaatsen
- Draaischijf- en sledesnelheid alsmede aantal boven- en onderwikkelingen onafhankelijk instelbaar, instelbare onderste folie-overlap
- zachte aanloop en stop, automatische hoogteherkenning en pauzeerbaar wikkelp proces
- met oprijplaat voor handig laden en inrijopeningen aan de voorzijde voor eenvoudig machinetransport met behulp van een heftruck
- in geel/zwart
- gebruiksinstructie: voor de automatische hoogteherkenning van donkere / reflecterende goederen is een speciale fotocel nodig, afzonderlijk aanvragen

Technische details

type verpakking	Verpakkingsmachine	programmegeheugenplaatsen aantal	10
hoogte	2420 mm	wikkelmodi	opwaarts, neerwaarts, opwaarts met dekfunctie, afwaarts met dekfunctie, handmatig
breedte	1500 mm	verpakkingsmachine functie	zachte aanloop en stop, automatische hoogteherkenning, wikkelp proces pauzeerbaar
diameter draaischijf	1500 mm	verpakkingsmachine instellingen	Draaischijf-/ sledesnelheid, aantal boven-/onderwikkelingen onafhankelijk instelbaar, instelbare onderste folie-overlap
snelheid draaischijf	6-12 U/min	verpakkingsmachine uitrusting	oprijplaat, inrijopening
wikkelhoogte	2100 mm	folierem	mechanisch
voor palletafmetingen	1200 x 800 mm	geluidsniveau	72
voor draagvermogen	2400 kg	spanningsverzorging	220-240 V, 50/60 Hz
voor rolbreedte	500 mm	kleur	geel/zwart
voor roldiameter	300 mm	WEEE-registratienummer	DE54880322
voor kern rol	76 mm	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
voor foliedikte	35 µm	gewicht	540 kg

Dit past ook bij ...

142930		ton, hoogte x Ø 670 x 730 mm, inhoud 200 l, van hogedruk polyethyleen, in naturel wit
217235		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van kunststof met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor wit, 4-voetonderstel van staal, 2 dispenserhouders/1 snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
239856		vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 150 x 150 mm, automatische bodem met dubbele stevigheid, afsluitbaar met plaksluiting

