

Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 1210 mm, inhoud 0,275 m³, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 254600



Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 1210 mm
- inhoud 0,275 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 88 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 170 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via arolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

baktype	Kiepbak	kantelbeveiliging	ja
inhoud	0,275 m³	gelijkvloerse leging	nee
hoogte	540 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	960 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1210 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
draagvermogen	750 kg	breedte vorksloffen	200 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	afstand vorkkokers	170 mm
materiaal	plaatstaal	kraan	ja
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	kleur	blauw // RAL 5012
wandconstructie	gesloten	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
stabiliteit/versteving/schoren	omgeslagen randversteving rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	88 kg
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt		