


## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 454755



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs





- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm
- 6 tiroir(s)
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

|                              |                      |                               |                         |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble               | armoire              | extension tiroir              | 85 %                    |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs    | surface de corps              | finition peinture époxy |
| matériau                     | tôle d'acier         | surface de face avant         | finition peinture époxy |
| matériau de finition         | soudé                | blocage d'extension           | blocage d'extension     |
| hauteur                      | 1000 mm              | verrouillable                 | oui                     |
| largeur                      | 715 mm               | système de fermeture          | serrure à cylindre      |
| profondeur                   | 600 mm               | cloison de séparation médiane | non                     |
| équipement armoire           | tiroirs              | poignée                       | poignée barre           |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce              | roulant                       | non                     |
| hauteur frontale 150 mm      | 6 pièce              | certification                 | GS // TÜV               |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg                | garantie                      | 10 années               |
| glissière tiroir             | à roulement à billes | Poids                         | 87 kg                   |

## Accessoires

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404282 |   | tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404298 |  | revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir                                                                                            |
| 404299 |  | tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir                                                                                           |
| 404301 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique                                                                                              |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml                                                                                                                         |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé                                                             |