

kabelstrop

4 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 5700 / 4000 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 16 mm, met
haak met brede bek

Artikelnummer: 505059



Kabelstrop

met 4 strengen

kabelstrop

- 4 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 5700 / 4000 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 16 mm
- met haak met brede bek
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	haak met brede bek
draagvermogen (enkelvoudig direc	5700 kg	diameter kabel	16 mm
draagvermogen 0-45°	5700 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	4000 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

		aanbevelingen FSA
nuttige lengte	1 m	gewicht 15,33 kg

Gerelateerde Producten

505079

extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 5700 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar