

Lacont

gif-/chemicaliënkast

storeLAB CHS 950 GL

Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm, 3 niveau(s) met kiepveilig opvangbord, onder 1 niveau met bodemopvangbak, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 505321

storeLAB



Lacont Chemicaliën- en gifkast storeLAB CHS 950 GL

gif-/chemicaliënkast

- Voor opslag in de werkruimte
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 950 x 500 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1903 x 910 x 440 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met zichtvenster en perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 3 niveau(s) met kiepveilig opvangbord, onder 1 niveau met bodemopvangbak
- draagvermogen per niveau 50 kg
- per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 30 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR








- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- voldoet aan de eisen conform WHG § 19
- voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
- voldoet aan de eisen conform DGUV

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	opvangvolume vloeropvangbak	30 l
meubeltype	kast	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
opslagplaats	in de werkruimte	ventilatieaansluiting kast	fitting DN 80 op het kastdak
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende en giftige stoffen	materiaal	staal
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1950 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	950 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnenhoogte	1903 mm	oppervlak front	m. poedercoating
binnenbreedte	910 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
binnendiepte	440 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	sluitsysteem	cilinderslot
legborden / schappen aantal	3 stuks	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatie
legbord-/niveautype	kiepveilig opvanglegbord	onderbouw	sokkel
legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
draagvermogen legbord	50 kg	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 514 / TGRS 526
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	certificering whg	voldoet aan de eisen conform WHG §19
vloeropvangbak	ja	gewicht	76 kg

Gerelateerde Producten

149137		opzetadapter voor ventilatiesysteem met filter voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 210 x 310 x 510 mm
200155		ventilatie-element voor gif-/chemicaliënkast, hoogte x breedte x diepte 249 x 200 x 442 mm
505247		opvanglegborden voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

505337		PE-element voor opvanglegborden, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm, breedte x diepte 950 x 500 mm
505344		PE-element voor bodemopvangbak, voor gif-/chemicaliënkast, voor kast breedte x diepte 950 x 500 mm, breedte x diepte 950 x 500 mm

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage