

## Toyota BT elektrische palletwagen

**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, zwenkwielen breedte x Ø 70 x 230 mm, vorkwielen breedte x Ø 95 x 85 mm, hefhoogte 2700 mm / verlaagde hoogte 90 mm, telescopische mast

Artikelnummer: 524098



## Toyota BT hoogheffende elektrische palletwagen met duplex-telemast

BT elektrische palletwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vorklengte 1150 mm
- draagbreedte 570 mm
- zwenkwielen breedte x Ø 70 x 230 mm
- vorkwielen breedte x Ø 95 x 85 mm
- steunwielen breedte x Ø 50 x 125 mm
- hefhoogte 2700 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 2,2 kW
- rijmotor 1 kW
- in- en uitschakelen per PIN-code en noodstop-schakelaar
- rij-snelheid met last 6 km/h, zonder last 6 km/h
- stijgvermogen met last 8 %, zonder last 12 %
- elektronisch en regeneratief remsysteem met automatische


parkeerrem






- snelheid, versnelling en remgedrag zijn programmeerbaar
- met batterij 24V/150 Ah
- met geïntegreerde oplader
- stuuruitslag 186 ° / draaicirkel 1340 mm
- bouwhoogte 1851 mm / uitgeschoven hoogte 3125 mm
- lengte x breedte 1831 x 770 mm
- gewicht 770 kg
- werkgangbreedte 2214 mm
- telescopische mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen in oranje
- hefsteiger in zwart

## Technische details

hijswerktuig	stapelaar	rijnsnelheid zonder last	6 km/h
type heftruck	hydraulische stapelaar	rijnsnelheid met last	6 km/h
draagvermogen	1000 kg	stijgvermogen zonder last	12 %
lengte vork	1150 mm	stijgvermogen met last	8 %
draagbreedte	570 mm	lastzwaartepunt	600 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	draaicirkel	1340 mm
hefhoogte (max.)	2700 mm	stuuruitslag	186 °
mast uitvoering	telescopische mast	werkgangbreedte	2214 mm
bediening heffing	elektrisch	breedte zwenkwielen	70 mm
bediening wielonderstel	elektrisch	diameter zwenkwielen	230 mm
spanningsverzorging	batterij 24V/150 Ah	breedte vorkwiel	95 mm
hoogte	1851 mm	diameter vorkwiel	85 mm
hoogte uitgeschoven	3125 mm	breedte steunwiel	50 mm
vrije slag	166 mm	diameter steunwiel	125 mm
breedte	770 mm	kleur onderwagen	oranje
lengte	1831 mm	kleur hefsteiger	zwart
vermogen rijmotor	1 kW	gewicht	770 kg
vermogen hefmotor	2,2 kW		

## Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten