

assortimentskoffer type A

hoogte x breedte x diepte 50 x 340 x 240 mm, 15 bakken, koffers van staal / bakken van Polystyreen, koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, bakken in gekleurd



Artikelnummer: 530880

Assortimentskoffer

met plaatstalen behuizing

assortimentskoffer type A





- hoogte x breedte x diepte 50 x 340 x 240 mm
- 15 bakken
- 8 x H x B x D 48 x 41 x 57 mm, 4 x H x B x D 48 x 83 x 57 mm, 2 x H x B x D 48 x 83 x 117 mm, 1 x H x B x D 48 x 167 x 117 mm
- afsluitbaar met veiligheidsslot
- bakken uitneembaar en beschrijfbaar
- met draaggreep
- koffers van staal / bakken van Polystyreen
- koffer met met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- bakken in gekleurd
- Afsluitbaar met deksel, met schuimstof-drukvulling

Technische details

baktype	assortimentskoffer	bak functie	uitneem-/beschrijfbaar
euronorm	nee	greep	draaggreep
hoogte	50 mm	type deksel	deksel
breedte	340 mm	deksel uitrusting	schuimstof-drukvulling
diepte	240 mm	sluitsysteem	veiligheidsslot

koffer uitvoering	type A	geschikt voor levensmiddelen	nee
bakken aantal	15 stuks	oppervlak	m. poedercoating
aantal bakken x maat	8 x H x B x D 48 x 41 x 57 mm, 4 x H x B x D 48 x 83 x 57 mm, 2 x H x B x D 48 x 83 x 117 mm, 1 x H x B x D 48 x 167 x 117 mm	kleur koffer	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal/polystyreen	kleur bak	gekleurd
materiaal koffer	staal	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal kist	Polystyreen	gewicht	2,1 kg

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
202949		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 605 x 410 mm, etage(s) van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
520205		gereedschapstrolley, hoogte x breedte x diepte 880 x 540 x 320 mm, 2 laden, materiaalbox, gereedschapsbox, van RVS/kunststof in zilverkleurig
530120		werkplaatskast, hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaus met opvanglegborden, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw