

VARIOfit mini coffre de sécurité Corlette

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1800 x 1200 x 800 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit, porte verrouillable, piètement en acier avec vernis à la résine synthétique, plateforme en bois, avec bandage plastique



VARIOfit



Numéro d'article: 974121

VARIOfit Minisafe Corlette

pour une protection antivol optimisée avec une tablette intermédiaire

mini coffre de sécurité Corlette

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1200 x 800 mm
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit
- tablette pliable
- porte verrouillable
- sol en bois
- porte verrouillable
- piètement en acier avec vernis à la résine synthétique
- plateforme en bois
- 1 roulotte pivotante, 1 à frein et 2 fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage plastique

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	verni à la résine synthétique
type de chariot	mini coffre de sécurité	couleur du châssis	bleu // RAL 5012

	Corlette		
rehausses	3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit	type tablette/niveau	sol en bois
fonction rehausses	tablette pliable	fonction de fermeture	porte verrouillable
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante, 1 à frein et 2 fixes
hauteur	1800 mm	pneumatique	plastique
longueur	1200 mm	Diamètre de roue	125 mm
largeur	800 mm	disposition des roues	rectangulaire
emboîtable	non	couvercle	oui
matériau de plateforme	bois	équipement chariot	porte verrouillable
matériau de châssis	acier	Poids	91,23 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm