


# Arbeitsplatzmatten Yoga Flex



## Anwendungsbereiche


Ideal für den Arbeitsplatz Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.

## Vorteile auf einen Blick

- Material wird regelmäßig durch den TÜV Rheinland geprüft und überwacht
- Ideale physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite
- Ist lärmdämmend, senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- Allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
- Funktionelles Design und einfache Handhabung
- Isoliert gegen kalte Böden
- Mit Hilfe von Schwalbenschwanzverbindungen können die einzelnen Mittelstücke beliebig lang und paßgenau zu einem Läufer verbunden werden. Als Abschluß werden die Endstücke angesetzt
- Yoga Flex ist befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
- Einfach zu reinigen

## Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Die einzelnen Mittelstücke / Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Dadurch können sie ineinandergesteckt und erweitert werden. Schnelle Montage/Demontage
- Der Bodenrost muss nicht verklebt oder fixiert zu werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger ideal geeignet



## Eigenschaften



Trockenbereich



Trittschalldämmend



sehr gute Stehergonomie



Modulsystem


## Technische Daten

**Größen:** Mittelstück: 80 x 70 cm  
Endstück: 80 x 30 cm  
Einzelmatte: 60 x 90 cm

**Stärke:** 14 mm

**Gewicht:** 11,0 kg/m<sup>2</sup>

**Farben:**



grau

**Material:** SBR-Kautschuk

**Härte:** 50 Shore A +/- 5

**Oberfläche:** geschlossen

## weitere Eigenschaften

**Brennverhalten:**

-

**Rutschhemmung:**

-

**Verdrängungsraum:**

-



REACH SVHC  
geprüft  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung



www.tuv.com  
ID 1111211279

Mit Sicherheit ein guter Auftritt