


Mini-Kugelhähne

Artikel Nr. 115727 bis 115732

- sandgestrahlte Ausführung - Serie »valve line«

Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt
Gewindematerial: Messing blank
Drehgriff: Aluminium
Kugelabdichtung: PTFE
Spindelabdichtung: NBR

Mediums- und Umgebungstemperatur: -10 °C bis +90 °C Betriebsdruck: max. 10 bar






373.01-Е

Kugelhahn mit Drehgriff

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	L	SW	D	G	G1	Т	T1	E
			mm	mm				mm	mm	mm
115727	373.01-E	8	42,0	20	8	G 1/4	G 1/4	12,0	9,5	38,0
115728	373.02-E	10	42,0	20	8	G 3/8	G 3/8	12,0	10,5	38,0
115729	373.03-E	15	45,5	24	10	G 1/2	G 1/2	12,0	10,5	41,5





373.11-E

Kugelhahn mit Drehgriff

Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	L	SW	D	G	G1	Т	T1	E
			mm	mm				mm	mm	mm
115730	373.11-E	8	40,5	20	8	G 1/4	G 1/4	9,5	9,5	38,0
115731	373.22-E	10	40,5	20	8	G 3/8	G 3/8	10,0	10,5	38,0
115732	373.33-E	15	44,5	24	10	G 1/2	G 1/2	11,5	10,5	41,5