

3M™ Vollsichtbrille Goggle Gear™ 500

- Vollsichtbrille in leichtem und schlankem Design
- Sehr gute Passform, hoher Tragekomfort
- Leicht einstellbares und drehbares, elastisches Kopfband aus Nylon
- 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für eine besonders gute Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer
- Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
- Gemäß EN 166

NEU




Typ	GG501SGAF
Farbe Fassung	grau / rot
Farbe Schutzglas	klar
Werkstoff	Polycarbonat
Eigenschaft Schutzglas	beschlagfrei, kratzfest
Bestellnummer	271-471-J1



3M™ Schutzbrille LED Light Vision

- Schutzbrille mit regulierbarer, besonders heller LED-Beleuchtung
- Dunkle Arbeitsbereiche können perfekt ausgeleuchtet werden. Gleichzeitig sind die Augen geschützt und die Hände frei.
- Inkl. Batterien (2 x Lithium-CR2032), lange Batterie-Lebensdauer (rund 50 Stunden)
- Weiche, gummierte Bügelenden und gummiertes Nasenpolster für besonders hohen Tragekomfort, selbst bei längeren Tragezeiten
- Polycarbonat-Scheibe mit Hardium-Beschichtung, UV-Schutz
- Inkl. Mikrofaserbeutel für Schutz und Reinigung
- Gemäß EN 166



NEU

Typ	LEDLV
Farbe Fassung	schwarz / grau
Farbe Schutzglas	klar
Werkstoff	Polycarbonat
Eigenschaft Schutzglas	beschlagfrei, kratzfest
Bestellnummer	271-470-J1

3M™ Schutzbrille SecureFit™ 3700

- Überbrille mit randloser Scheibe und zusätzlichem Seitenschutz
- Mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
- Für langes und bequemes Tragen am Arbeitsplatz
- Komfortable und sichere Passform durch spezielle 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie
- In der Neigung einstellbare Bügel für einfaches Anpassen an unterschiedliche Kopfformen
- Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
- Gemäß EN 166

NEU



Typ	SF3701ASP-BLU	SF3701XSGAF-BLU	SF3702XSGAF-BLU	SF3707XSGAF-BLU
Farbe Fassung	blau	blau	blau	blau
Farbe Schutzglas	klar	klar	grau	Indoor / Outdoor
Werkstoff	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Eigenschaft Schutzglas	kratzfest	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei, kratzfest	beschlagfrei, kratzfest
Bestellnummer	271-466-J1	271-467-J1	271-468-J1	271-469-J1