

1 – 2

## Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Etagenböden alle 100 mm einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißten Drahtgittern. Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

**Bodenplatte aus wiederverwertetem, abriebfestem Kunststoff.**

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 1 Mit zwei Wänden

### 2 Mit drei Wänden

Mit zusätzlicher Längswand, Maschenweite 150 x 300 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

## Zubehör und Optionen

### Hand-Zugdeichsel

Nicht nachrüstbar.

### Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, wahlweise glatt oder 45 mm hoher Umrandung. Jeweils mit 4 Auflagehaken.

5

Jahre Garantie



3

## Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Etagenböden waagrecht oder schräg einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg
- ▶ Etagenböden im 140-mm-Raster in 8 Positionen einhängbar

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Bodenplatte aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 160 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

## Zubehör

### Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet oder Drahtgitter (40 x 40 mm), 15 mm hohe Aufkantung gegen Abrutschen des Ladeguts.

Länge x Breite jeweils 1310 x 640 mm.

**Hand-Zugdeichsel auch nachträglich anschaubar.**

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie



1



2 Abb. mit Zubehör



3

Abb. mit Drahtgitteretagen



Abb. mit Zubehör

Artikel		1	2	3
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
Ladefläche	Länge x Breite mm	965 x 700	1165 x 800	1310 x 640
Länge x Breite	mm	1150 x 700	1350 x 800	1500 x 650
Höhe	mm	1785	1785	1740
	<b>Nr.</b>	<b>200 053 01</b>	<b>200 054 01</b>	<b>200 072 01</b>
<b>Zubehör und Optionen</b>				
<b>Hand-Zugdeichsel</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 051 01</b>	<b>200 051 01</b>	<b>200 210 01</b>
<b>Etagenboden glatt</b> inkl. Auflagehaken	L x B mm	960 x 650	1160 x 750	–
	<b>Nr.</b>	<b>200 055 01</b>	<b>200 056 01</b>	<b>200 070 01</b>
<b>Etagenboden mit Rand</b> inkl. Auflagehaken	Innen L x B mm	–	–	–
	<b>Nr.</b>	–	<b>200 069 01</b>	<b>200 071 01</b>
<b>Etagenboden aus MDF-Holz</b>	<b>Nr.</b>	–	–	<b>200 325 01</b>
<b>Etagenboden aus Drahtgitter</b>	<b>Nr.</b>	–	–	<b>200 220 01</b>