

HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm



Artikelnummer	00000000001872121
EAN	4026631058445
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	1.9 mm
Partikellänge	15 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-4, P-5, F-2, E-4, T-5
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	25-27
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	30-32
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern, USB-Stick

Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	205 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	2610
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Durchsatzleistung pro h	64 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1900 W
Spannung	220-230 V
Frequenz	50-60 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	700 x 1105 x 592 mm
Gewicht	105 kg
Farbe	weiß