

Rollcart Plattenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm, Plattentransport längs, Ladungssicherung durch Schaufel mit Stützbügeln, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 158246



Rollcart Plattenkarre

Traglast 200 kg

Plattenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm
- Plattentransport längs
- Ladungssicherung durch Schaufel mit Stützbügeln
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1460 x 1000 mm
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- 2 Stützräder



Technische Details

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Radlager | Rillenkugellager |
| Karrentyp | Plattenkarre | Stützrad | 2 Stützräder |
| Traglast | 200 kg | Stützrad-Ø | 58 mm |
| Schaufelbreite | 500 mm | Sicherheitsgriff | nein |
| Schaufeltiefe | 200 mm | Höhe | 1460 mm |
| Material | Stahl | Breite | 1000 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Tiefe | 620 mm |
| klappbar | nein | Nutzung | längs |
| Treppenkufen | nein | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ladungssicherung | Stützbügel | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Bereifung | Luft | Gewicht | 17 kg |
| Rad-Ø | 260 mm | | |