

## Rollcart Fassroller

Ladefläche Ø 610 mm, Ladehöhe 140 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 158290

## Rollcart Fassroller für 200-Liter-Fässer

Fassroller

- Ladefläche Ø 610 mm
- Ladehöhe 140 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform offen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge
- Feststeller gemäß EN 1757-3

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Fassroller	Bereifung	Polyamid
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	140 mm	Material Felge	Polyamid
Ladeflächendurchmesser	610 mm	Höhe	168 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform	offen	Farbe	enzianblau // RAL5010

Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	7 kg
Lenkstange	nein		