

ZARGES

Stehleiter

Comfortstep B

Aufstieg beidseitig, 2 x 3
Riffelblechstufen mit Polster (inkl.
Podest), Standhöhe 0,84 m, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 233042



ZARGES Standard-Stufenleiter Comfortstep B

Ausführung D, A, CH, F

Aufstieg beidseitig

Stehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3 Riffelblechstufen mit Polster (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,84 m
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Aus Aluminium
- Gewicht 4,2 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	0,84 m	Spreizsicherung	ja
Tiefe Podest	80 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 3	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufen mit Polster	Norm	DIN EN 131
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	4,2 kg

Dazu passt auch ...

524130		Querrollladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 430 mm, 5 Ordnerhöhen, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
526691		Aktenregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3008 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 3 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531194		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 475 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung