

ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter Combimaster Plus X

2 x 12 rutschsicher profilierte
Sprossen, Holmlänge 3,54 - 6,06 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 525156



ZARGES Mehrzweck-Kombileiter Combimaster Plus X

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 6,8 m
- Holmlänge 3,54 - 6,06 m
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 15,3 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Material	Aluminium	Leiter Ausführung	zweiteilig
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Holmlänge	3,54-6,06 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6,8 m	Sicherheitsbügel	nein
Höhe Stehleiter	3,33 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	15,3 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE