


Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 5059 x 920 mm, 5 Ständer, Nutzung beidseitig, 6 Lagerebenen, Traglast je Ebene 1100 kg, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 737512



Kragarmregal

Standard Bauart

Kragarmregal





- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2480 x 5059 x 920 mm
- 5 Ständer
- Nutzung beidseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- Traglast je Ebene 1100 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Traglast pro Ebene	1100 kg
Regaltyp	Kragarmregal	Kragarmausrichtung	gerade
Regalsystem	Stecksystem	Kragarmlänge Ausführung	Gleich lange Arme
Regalfeld	Komplettregal	Ständer Anzahl	5 Stück
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Kragarme pro Ständer Anzahl	6 Stück
Nutzung	beidseitig	Material	Stahl
Höhe	2480 mm	Oberfläche Ständer	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Breite	5059 mm	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Nutztiefe	400 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	920 mm	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Achsmaß	1251 mm	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen Anzahl	6 Stück	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja // bitte anfragen
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Norm DGUV	DGUV 108-007
Böden- / Ebenentyp	Kragarm	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Traglast gesamt	13200 kg	Gewicht	270,38 kg

Dazu passt auch ...

203501		Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium
404924		Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
505144		Bodenmarkiergerät für Markierband
524978		Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm