

Technisch specificatieblad

Opstaande rand- en constructieklem 10-20 mm

Artikelnr. 5304504



- flensdikte tot 12 of 10-20mm
- met voormonteerde klemschroef met vast contact 5000
- 2 zeskantschroeven M8 x 20, schroeven van thermisch verzinkt staal
- klemlichaam van smeedbaar gietijzer, thede ronde geleider kan verticaal of haaks op de constructie gemonteerd worden
- voldoet aan de eisen van VDE 0185-305 (NEN-EN-IEC 62305)

TG Smeedbaar gietijzer

FT thermisch verzinkt

Productbeschrijving

Stamgegevens

Bestelnr.	5304504
Type	5004 DIN-FT 20
Omschrijving 1	Flenskleem
Omschrijving 2	Fix-contact
Dimensie	20mm
Materiaal	Smeedbaar gietijzer
Materiaal-afk.	TG
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Gewicht	30,60 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Opstaande rand- en constructieklem 10-20 mm

Artikelnr. 5304504



Technische gegevens



Afmeting L	63,00 mm
Afm. T	25,00 mm
Type bevestigingsbout	Klemschroef
Type verbinder	Klemverbinder
Bliksemstroombestendigheid	N/50 kA
Geschikt voor verbinding	Overige
Klembereik	10-20 mm
Afstelling	Rd 8-10 mm
Tussenplaat	<input type="checkbox"/>