



TTS Kranhakentraverse, verstellbar

Tragfähigkeit 1.000 - 25.000 kg

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
- Verstellung mittels Raster
- Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar).

Technische Daten TTS

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite Z mm	Hakenmaul mm	Gewicht kg
TTS 1,0/1500	N53106001	1.000	700 - 1.500	18	40
TTS 2,0/1500	N53106002	2.000	700 - 1.500	18	41
TTS 3,0/1500	N53106003	3.000	700 - 1.500	21	53
TTS 5,0/1500	N53106004	5.000	700 - 1.500	23	79
TTS 7,5/1500	N53106005	7.500	700 - 1.500	32	98
TTS 10,0/1500	N53106006	10.000	700 - 1.500	32	117
TTS 12,5/1500	N53106007	12.500	700 - 1.500	40	116
TTS 15,0/1500	N53106008	15.000	700 - 1.500	40	137
TTS 20,0/1500	N53106009	20.000	700 - 1.500	50	180
TTS 25,0/1500	N53106010	25.000	700 - 1.500	50	226
TTS 1,0/2500	N53106011	1.000	1.500 - 2.500	18	58
TTS 2,0/2500	N53106012	2.000	1.500 - 2.500	18	84
TTS 3,0/2500	N53106013	3.000	1.500 - 2.500	21	105
TTS 5,0/2500	N53106014	5.000	1.500 - 2.500	23	127
TTS 7,5/2500	N53106015	7.500	1.500 - 2.500	32	178
TTS 10,0/2500	N53106016	10.000	1.500 - 2.500	32	215
TTS 12,5/2500	N53106017	12.500	1.500 - 2.500	40	198
TTS 15,0/2500	N53106018	15.000	1.500 - 2.500	40	237
TTS 20,0/2500	N53106019	20.000	1.500 - 2.500	50	287
TTS 25,0/2500	N53106020	25.000	1.500 - 2.500	50	342
TTS 1,0/3500	N53106021	1.000	1.700 - 3.500	18	95
TTS 2,0/3500	N53106022	2.000	1.700 - 3.500	18	137
TTS 3,0/3500	N53106023	3.000	1.700 - 3.500	21	162
TTS 5,0/3500	N53106024	5.000	1.700 - 3.500	23	228
TTS 7,5/3500	N53106025	7.500	1.700 - 3.500	32	278
TTS 10,0/3500	N53106026	10.000	1.700 - 3.500	32	317
TTS 12,5/3500	N53106027	12.500	1.700 - 3.500	40	295
TTS 15,0/3500	N53106028	15.000	1.700 - 3.500	40	340
TTS 20,0/3500	N53106029	20.000	1.700 - 3.500	50	451
TTS 25,0/3500	N53106030	25.000	1.700 - 3.500	50	512
TTS 1,0/5000	N53106031	1.000	2.000 - 5.000	18	190
TTS 2,0/5000	N53106032	2.000	2.000 - 5.000	18	219
TTS 3,0/5000	N53106033	3.000	2.000 - 5.000	21	260
TTS 5,0/5000	N53106034	5.000	2.000 - 5.000	23	372
TTS 7,5/5000	N53106035	7.500	2.000 - 5.000	32	423
TTS 10,0/5000	N53106036	10.000	2.000 - 5.000	32	531
TTS 12,5/5000	N53106037	12.500	2.000 - 5.000	40	449
TTS 15,0/5000	N53106038	15.000	2.000 - 5.000	40	568
TTS 20,0/5000	N53106039	20.000	2.000 - 5.000	50	691
TTS 1,0/8000	N53106040	1.000	3.000 - 8.000	18	342
TTS 2,0/8000	N53106041	2.000	3.000 - 8.000	18	458
TTS 3,0/8000	N53106042	3.000	3.000 - 8.000	21	547
TTS 5,0/8000	N53106043	5.000	3.000 - 8.000	23	788
TTS 7,5/8000	N53106044	7.500	3.000 - 8.000	32	883
TTS 10,0/8000	N53106045	10.000	3.000 - 8.000	32	1.319
TTS 12,5/8000	N53106046	12.500	3.000 - 8.000	40	979
TTS 15,0/8000	N53106047	15.000	3.000 - 8.000	40	1.046

Abmessungen TTS

Modell	TTS 1,0/1500	TTS 2,0/1500	TTS 3,0/1500	TTS 5,0/1500	TTS 7,5/1500	TTS 10,0/1500	TTS 12,5/1500	TTS 15,0/1500	TTS 20,0/1500	TTS 25,0/1500
B, mm	440	470	570	655	740	835	865	910	1.020	1.230
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/2500	TTS 2,0/2500	TTS 3,0/2500	TTS 5,0/2500	TTS 7,5/2500	TTS 10,0/2500	TTS 12,5/2500	TTS 15,0/2500	TTS 20,0/2500	TTS 25,0/2500
B, mm	440	505	610	675	785	880	915	955	1.060	1.255
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/3500	TTS 2,0/3500	TTS 3,0/3500	TTS 5,0/3500	TTS 7,5/3500	TTS 10,0/3500	TTS 12,5/3500	TTS 15,0/3500	TTS 20,0/3500	TTS 25,0/3500
B, mm	440	530	635	715	810	905	935	980	1.115	1.300
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/5000	TTS 2,0/5000	TTS 3,0/5000	TTS 5,0/5000	TTS 7,5/5000	TTS 10,0/5000	TTS 12,5/5000	TTS 15,0/5000	TTS 20,0/5000
B, mm	495	550	655	740	830	950	980	1.025	1.155
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160

Modell	TTS 1,0/8000	TTS 2,0/8000	TTS 3,0/8000	TTS 5,0/8000	TTS 7,5/8000	TTS 10,0/8000	TTS 12,5/8000	TTS 15,0/8000
B, mm	515	590	700	785	895	1.010	1.045	1.085
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140

INFO

Mittelhaken, zusätzliche Haken bzw. Aufhängeösen und andere Sonderausführungen auf Anfrage.

INFO

Mit jeder Aufhänge- und Lastaufnahmevariante kombinierbar, siehe Seiten 202-203.

