



HARTING Hutschienen Outlet RJ45, 8-polig
RJ45 Verteilermodule zur Hutschienenmontage
in IP20 Umgebungen

Vorteile

- Einfache Montage
- Staubschutzkappen
- Portbeschriftung
- Schrägauslass

Technische Kennwerte

Anzahl Ports Kupfer / Anschluss	1 / RJ45 (Twisted Pair)
Übertragungseigenschaften	Kategorie 6 _A / Klasse E _A bis 250 MHz gemäß ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173-1
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s und 1/10 Gbit/s
Montage	Aufrastbar auf Hutschiene 35 mm gemäß DIN EN 60 715, anreihbar
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	71 x 18 x 68 mm
Schutzart	IP20
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +70 °C
Gehäusematerial	Polyamid, UL94 V-0
Farbe	Grau

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
HARTING RJ Industrial® Hutschienen Outlet RJ45	09 45 851 0000		
Schutzkappenset für 09 45 851 0000	09 45 851 0001		
Passende RJ45 Kabelbuchsen			
• Ha-VIS preLink® Keystone-Set AWG 22/23 (mit Ha-VIS preLink® Anschlussblock)	20 82 501 0001		
• Ha-VIS preLink® Keystone-Set (ohne Ha-VIS preLink® Anschlussblock)	20 82 500 0001		
Passende Ha-VIS preLink® Anschlussblöcke			
• Ha-VIS preLink® Anschlussblock AWG 22/23 (24)	20 82 000 0001		
• Ha-VIS preLink® Anschlussblock AWG 26/27	20 82 500 0003		
Passende RJ45 Kabelbuchsen			
• RJ45 Keystone-Modul IDC AWG 24 – AWG 22	09 45 545 1564		
• RJ45 Keystone-Modul IDC AWG 27 – AWG 26	09 45 545 1563		