



**SlimLine-Schraubenschlüssel. Werkzeuge zum Anfassen.
Aus CrV-Stahl geschmiedet.**

SlimLine-Doppelringschlüsselsatz, 8-teilig. Komplett mit Halter. Nach DIN 838 und ISO 3318.

Sorgfältig gehärtet und vergütet. Mit deutlich lesbaren Schlüsselweiten.



Schlüsselweiten:

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19
und 20 x 22 mm.

NO 23 810 Satz komplett

- Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish.
- Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm.
- Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher, als von DIN/ISO gefordert.
- Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert.


Hinweis:

Jeder Schlüssel hat seinen festen Platz: Eingeklinkt in einem Kunststoffsockel, der auch an der Wand befestigt werden kann. Mit deutlichen Größenkennzeichnungen. Ordnung für immer!



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.



SlimLine-Doppelringschlüssel, einzeln

| NO | S1 x S2 | B1 | B2 | L | H |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 23 868 | 5 x 5,5 mm | 9 | 10 | 162 | 5,0 |
| 23 870 | 6 x 7 mm | 10 | 12 | 173 | 5,6 |
| 23 872 | 8 x 9 mm | 13 | 14 | 182 | 6,1 |
| 23 874 | 10 x 11 mm | 16 | 17 | 200 | 7,9 |
| 23 876 | 12 x 13 mm | 18 | 19 | 212 | 8,5 |
| 23 878 | 10 x 13 mm | 16 | 19 | 212 | 8,5 |
| 23 880 | 14 x 15 mm | 21 | 23 | 225 | 9,8 |
| 23 882 | 16 x 17 mm | 24 | 25 | 245 | 10,4 |
| 23 886 | 18 x 19 mm | 27 | 28 | 260 | 11,3 |
| 23 888 | 17 x 19 mm | 25 | 28 | 216 | 11,3 |
| 23 890 | 20 x 22 mm | 30 | 32 | 285 | 12,8 |
| 23 892 | 21 x 23 mm | 31 | 33 | 310 | 12,9 |
| 23 896 | 24 x 27 mm | 34 | 38 | 335 | 13,9 |
| 23 900 | 30 x 32 mm | 42 | 45 | 375 | 15,3 |