


Prüfspitzen mit Messleitung XP...-484

Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder MULTILAM, andere Seite 90° ab-

gewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.

XPF-484



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung		Längen L [cm]	*Standardfarben
66.9008-□*	XPF-484	1000 V, CAT II/20 A	PVC 1,0 mm ²	Ni CE UK DP c UL US	100 150	21 22 23
66.9007-□*	XPS-484	1000 V, CAT II/20 A	SIL 1,0 mm ²	Ni CE UK DP c UL US	100 150	21 22



Optionale Farben [23](#)

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6



Aufsteckbares Zubehör XDK-1033P, siehe unten

Zubehör




Delfinklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche.

Hinweis:

Verlängerte Ausführung speziell zum Aufstecken auf die Ø 4 mm-Prüfspitzen der

Messleitungen XPF-484 und XPS-484, siehe oben.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom		*Standardfarben
66.9521-*	XDK-1033P	1000 V, CAT II/19 A	Ni CE UK CA c UL US	21 22