

Konischer Behälter

Höhe x Länge x Breite 330 x 640 x 430 mm, Inhalt 60 l, Aus Polyethylen, in naturweiss



Artikelnummer: 208995

Konische Behälter

Konischer Behälter

- Höhe x Länge x Breite 330 x 640 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 325 x 550 x 385 mm
- Inhalt 60 l
- Aus Polyethylen
- in naturweiss
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Ausgestattet mit stabilem Rand
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	ja
Euronorm	nein	faltbar	nein
Inhalt	60 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	330 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	325 mm	Behälter Ausstattung	stabiler Rand
Länge	640 mm	Deckel	nein
Innenlänge	550 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Breite	430 mm	Gefahrstoffeignung	nein

Innenbreite	385 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Form	konisch	Tragevorrichtung	Tragegriffe
Material	Polyethylen	Farbe	naturweiss
recyclbar	ja	Gewicht	2,2 kg
stapelbar	nein		

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung