

Hailo Stehleiter StandardLine L60

Aufstieg einseitig, 4
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,84 m, Holmlänge 1,61
m, aus Aluminium, Plattform aus Stahl

Artikelnummer: 218562



Hailo Stufenstehleiter StandardLine L60

Stehleiter

- Aufstieg einseitig
- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,84 m
- Holmlänge 1,61 m
- Stufen-Holm-Verbindung genietet
- Geklappt Höhe x Tiefe 1610 x 130 mm
- Ausgestattet mit Ablageschale
- aus Aluminium, Plattform aus Stahl





- Belastbar bis 150 kg
- Aufgestellt Höhe x Breite x Tiefe 1460 x 460 x 850 mm
- Gewicht 3,9 kg
- gemäß EN 131
- 3 Jahre Garantie






Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Höhe geklappt	1610 mm
Material Plattform	Stahl	Tiefe geklappt	130 mm
Nutzung	einseitig	fahrbar	nein
Holmlänge	1,61 m	Sprossen-/Holmverbindung	genietet
Höhe Podest	0,84 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Standhöhe	0,84 m	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	2,85 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	4	belastbar bis	150 kg
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	EN 131
Höhe	1460 mm	Garantie	3 Jahre
Breite	460 mm	Gewicht	3,9 kg
Tiefe	850 mm		

Zubehör

225070		Wechselfuß-Set, Für Stufenstehleiter, zur Aufstellung auf Hart- und Weichböden
225071		Wechselfuß-Set, Für Stufenstehleiter, zur Aufstellung auf Gartenböden

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss