

KS Tools

KS Tools efuturo Wallbox

mit Typ 2 Ladekabel, 3 Phasen, bis zu 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, ohne Stromzähler

Artikelnummer: 272445



Technische Details

Kabelquerschnitt	5* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²	Kabelfarbe	schwarz
Modell efuturo	efuturo Wallbox mit Typ 2 Ladekabel, 3 Phasen, bis zu 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, ohne	Betriebstemperatur	- 40° bis + 45°C

	Stromzähler		
Schutzeinrichtung	RCD Typ B	Montagemöglichkeiten	Wandmontage oder auf Standsäule
Paarungszyklen	bis zu 10.000	Kommunikation	(IEC 61851): Mode 3
Stromzähler	nein	RFID	ja
Norm	IEC 61851	DC Fehlerstromerkennung	ja
Lademodus	Mode 3	Ladeleistung	bis zu 11 kW
Schutzklasse	IP 55	Abmessung Gehäuse (HxBxT)	199 x 326 x 132 mm
Farbe	schwarz	Stecker fahrzeugseitig	Typ 2
Spannung	400 V DC	Kabelform	Gerade
Stromstärke	max. 16 Ampere (3-phasig)	erweiterbar durch Standsäule	ja
Zugangsschutz	mit	Zertifizierung	TÜV, CE, RoHS
Kabellänge	5 Meter		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm