

**KS Tools**

**KS Tools Werkstattventilator**

70 Watt



Artikelnummer: 272858









## Technische Details

Spannungsbereich	220-240 V 50/60 Hz	Netzstecker	Gerät-Eurostecker (05)
Rotordurchmesser	440 mm	Spannung Stecker	230 V
Leistung Watt	70 Watt	Umdrehung	Stufe1: 4000 / Stufe2: 4500 / Stufe3: 5000 U/min
Lautstärke dB	Stufe 1: 48 / Stufe 2: 51,5 /	Material	Kunststoffgehäuse

	Stufe 3: 57 dB	
Außen-Durchmesser in mm	530 mm	Farbe schwarz-rot

### Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm