

**DYMO**<sup>®</sup>

Gebäudemanagement, Sicherheit und Pro A/V

Rhino™ 4200

Allzweck-Etikettiergerät mit QWERTZ-Tastatur



## Kompaktes, zeitsparendes Etikettieren für den vorteilhaften Einsatz unterwegs.

### Erledigen Sie Etikettierarbeiten schnell und genau.

Der neue DYMO® Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und genau. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Nutzen Sie die Direktzugriffstasten für eine schnelle Erstellung und Formatierung von Draht- und Kabelbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Unterbrecher und vieles mehr.

Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.



### Merkmale des DYMO® | Rhino™ 4200:

- 1 Einfach zu handhabende QWERTZ-Tastatur**  
Schnelle und bequeme Texteingabe
- 2 Direktzugriffstasten - eine exklusive DYMO®-Funktion**  
Für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge, Allzwecketiketten und Etiketten für Unterbrecher
- 3 Vielseitiges Etikettieren mit Industrieklebstoff**  
Drucken Sie 6, 9, 12 und 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche
- 4 NEUE Favoritentaste**  
Zugriff über nur eine Taste auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe
- 5 NEUE benutzerspezifische Taste zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen**  
Passen Sie Ihre Einstellungen für individuelle Etikettenformate an und speichern Sie sie



Wiederaufladbar

Bis zu

**19  
mm**

IND	ETIKETTENANWENDUNGEN	ETIKETTENFARBE	24 mm breite Etiketten nicht für den Gebrauch mit dem Rhino™ 4200				24 mm
			6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	
<b>Etiketten, die kleben und kleben bleiben.</b> DYMO® Industrie-Etiketten sind strapazierfähig - einsatz-erprobt und durch Underwriters Laboratories Inc. anerkannt. Die Etiketten schmieren oder verblässen nicht; sie sind mit Industrieklebstoffen versehen und damit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen resistent. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbstandards oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® Industrie-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. DYMO® Industrie-Etiketten wurden speziell für den Gebrauch mit Rhino™- Druckern entwickelt und um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften. <b>WEITERE INFORMATIONEN:</b> <a href="http://www.dymo.com/industrial">www.dymo.com/industrial</a>	SCHWARZ AUF WEISS	-	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430	
	SCHWARZ AUF GELB	-	-	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431	
	SCHWARZ AUF ORANGE	-	-	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427	
	SCHWARZ AUF GRAU	-	-	1805413	1805419	1805425	
	WEISS AUF ROT	-	-	1805416	1805422	1805429	
	WEISS AUF SCHWARZ	-	1805437	1805435	1805436	1805432	
	WEISS AUF GRÜN	-	-	1805414	1805420	1805426	
<b>VINYL</b> - UL- anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 5,5 m 	WEISS AUF BLAU	-	-	1805243	1805417	1805423	
	WEISS AUF VIOLETT	-	-	1805415	1805421	1805428	
	WEISS AUF BRAUN	-	-	1805412	1805418	1805424	
<b>PERMANENTES POLYESTER</b> - UL- anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>	
	SCHWARZ AUF TRANSPARENT	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433	
	SCHWARZ AUF METALLIC	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434	
<b>SCHRUMPFESCHLÄUCHE</b> - UL- anerkannte Komponente (UL224) - Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Klassen 1 & 3) - RoHS-konform Länge 1,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443	
	SCHWARZ AUF GELB	18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444	
<b>FLEXIBLES NYLON</b> - UL- anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform Länge 3,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>	
	SCHWARZ AUF GELB	-	-	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>	
<b>NICHT KLEBENDES SCHILDCHEN</b> - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	18111 <i>S0718350</i>	-	18113 <i>S0718380</i>	-	-	
<b>SELBSTLAMINIEREND</b> - RoHS-konform Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	-	-	1734821 <i>S0773860</i>	

### Rhino™ 4200 EINZELGERÄT (BLISTERVERPACKUNG)

Code: S0955970

#### Verpackung enthält:

- Rhino™ 4200-Drucker
- Kurzanleitung
- 12 mm breites, weißes Vinylband

#### Produktspezifikationen:

- Funktioniert wahlweise mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder 6 AA-Batterien
- 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Extragarantie bei Registrierung
- Gewicht: 770 g

#### Optionales Zubehör:

- Netzteil Code: S0721440
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Code: S0895840

Weitere Informationen oder die Adresse des nächstgelegenen Händlers erhalten Sie auf [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) oder telefonisch unter der Nummer +49 (0) 69 66 56 85 29.



©2011 DYMO®  
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)