

# Technisches Datenblatt

## Druckgasspray brennbar 400ml, Artikel 732.400

### Produktbeschreibung

Hohe Druckstärke, hoher Wirkungsgrad, hohe Reinheit, dosierbare Sprühstärke, rückstandslos, **brennbar**, greift Materialien nicht an, geruchslos.

### Anwendungsbereiche

Insbesondere für außen installierte Geräte (Bank- / Postomaten, Ticketautomaten, Parking- und Tankstellen-Zahlstationen, etc.). Ebenfalls geeignet zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV und Bürogeräten (Computertastaturen, Druckern, CD-ROM-, DVD-, Blu-ray- Laufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.), der Foto-, Optik-, Uhren-, Präzisionsteile- und Elektronikindustrie. Für die effiziente Reinigung von unzugänglichen Stellen. Entfernt Spinnennetze, Insekten, Schmutzablagerungen bis hin zu feinsten Staubpartikeln.



### Vorteile

Erhöhung der Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte. Geräteausfälle aufgrund von Verschmutzung werden stark reduziert. Die Reinigung kann schnell und effizient durchgeführt werden.

### Zubehör

Empfohlenes Zubehör: 70cm Verlängerungsschlauch Artikel 721.001.000 (Mini-Cobra) mit Adapter um unzugängliche Stellen zu erreichen und ohne das Produkt zu drehen. Somit tritt kein Flüssiggas aus.

### Technische Daten

Beschreibung:	Weissblechdose mit Sprühkopf, Kapillarrohr
Geruch:	Geruchslos
Dichte bei 25°C:	0,55g/cm <sup>3</sup>
Druck:	4,8 bar Druck (+20°C)
Flammpunkt:	< 0°C
Materialverträglichkeit:	Sehr gut
Verdunstung:	Komplett

### Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

