




## Technische Daten

03.07.2023

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck  
TCGT – 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer

TCGT3-1BK

Artikelnummer: 553-30352



Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Schwarz (BK)

Ø Liefermaß min. (D):

3.0 mm

Ø nach Schrumpfung max. (d):

1.0 mm

Wanddicke (WT):

0.56 mm

Schrumpfrate:

3:1

Min. Schrumpftemperatur:

+90 °C

Test Methode

Betriebstemperatur :

-55 °C bis +135 °C

Durchschlagsfestigkeit:

37 kV/mm

ASTM D876

Isolierstoffklasse:

B (VDE 0530)

Längsschrumpf:

-15 % max.

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Technische Daten

03.07.2023

Schrumpfschlauchmarkierer "endlos", Thermotransferdruck  
TCGT – 3:1 Standard Schrumpfschlauchmarkierer

Druckmethode:

Thermotransfer

Druckmethode (Alternativ):

Laserstrahl

Verarbeitungswerkzeug:

H6100, TT431, TT4030, TrakMark DS



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.