

Artikelnummer: 125421

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, staal/hout, antracietgrijs, tot 600 kg, B 1200 x D 800 mm, TPE-banden

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen staal/hout, blauw-beuk/antracietgrijs, tot 600 kg, B 1200 x D 800 mm, TPE-banden: De robuuste duwbeugelwagen van stalen buizen en hout vervoert zware, omvangrijke lasten comfortabel en ergonomisch. Tot 600 kg kan veilig worden verplaatst dankzij de soepel lopende TPE-banden. De duwbeugelwagen dankt zijn robuustheid aan het stalen buizen- en profielstalen frame. De stevig gelaste onderdelen zijn gepoedercoat en daardoor corrosiebestendig. De trolley met een laadoppervlak van B 1200 x D 800 mm transporteert tot 600 kg op een stabiel platform van houten panelen. De hoogte van de laadruimte is 270 mm. Dankzij de vaste en zwenkwielen met TPE-banden is de duwbeugelwagen met een greephoogte van 990 mm eenvoudig en veilig te manoeuvreren. Het lage eigen gewicht van slechts 35 kg draagt hier ook aan bij. Het door de fabrikant ontwikkelde remsysteem kan met slechts één trap worden vergrendeld of gelost. Op deze manier kunnen ook de zwenkbewegingen van de wielen worden voorkomen. De vergrendeling is altijd in het zicht, gemakkelijk bereikbaar en gemakkelijk te bedienen. Het remsysteem van de duwbeugelwagen voldoet aan de Europese norm EN 1757-3 en voldoet daarmee aan de veiligheidseisen voor platformwagens. De duwbeugelwagen is verkrijgbaar in antracietgrijs met een middelgrijs oppervlak of met een helderblauwe poedercoating met een beukenhouten platform.

- Laadruimte:
- Materiaal: houten plaatmateriaal
- Afmetingen: B 1200 x D 800 mm
- Hoogte laadoppervlak: 270 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Frameconstructie en banden:
- Stalen buis- en profielstaalconstructie, gelast, gepoedercoat, gelast
- Met duwbeugel op ergonomische hoogte
- 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen
- Zwenkwielremmen (volgens de Europese norm EN 1757-3)
- TPE-banden: 200 x 40 mm
- Naven met diepgroefkogellager
- Doel:
- Mobiele transporthulp voor werkplaats of magazijn
- Vergemakkelijkt de goederenlogistiek
- Meer details:
- Kleurvarianties: Blauw met beukendecor of antracietgrijs met medium grijs
- Buitenafmetingen: B 1325 x D 809 x H 990 mm.
- Eigen gewicht: 35 kg
- 10 jaar garantie
- Gemaakt in Duitsland

