

**Artikelnummer:** 129820

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen met 3 wanden, 850 x 480 mm

**Langbeschreibung:** Plateauwagen met 3 roosterwanden, 850 x 480 mm: Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul]<li> Laadoppervlak: B 850 x D 480 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 1020 x D 500 mm. </li><li> Hoogte laadoppervlak: 245 mm </li><li> Hoogte duwbeugel: 950 mm </li><li> Wandhoogte: 500 mm </li><li> Draagvermogen: 400 kg </li><li> Wiel a<sup>o</sup>: 160 mm </li><li> Eigen gewicht: 39 kg</li>[ul]

