

**Artikelnummer:** 133983

**Kurzbeschreibung:** Lekbak, Type AW60-1 SR, verrijdbaar, groen RAL6011

**Langbeschreibung:** Lekbak, Type AW60-1 SR, verrijdbaar:  
[ul]<li> opslag van max. 2 vaten a' 60- liter, ook met kleine containers te combineren</li><li> opvangvolume: 61- l</li><li> constructie van 3- mm plaatstaal</li><li> draagvermogen 1000- kg/m<sup>2</sup></li><li> met verzinkt rooster</li><li> met 2 zwenk- en 2 bokwielen (polyamide), a"- 125- mm, beide zwenkwielen met blokkering</li><li> bouwhoogte 125- mm</li><li> duwbeugel</li><li> afm.: b 500 x l 800 x h 415- mm</li><li> gewicht: gelakt 39- kg / verzinkt: 42- kg</li>[ul]

