

Zusatzausstattungen:

SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre (Außendurchmesser 89 mm)
 GG = mit Ringgriffen Ø 190 (Aluminium-Guss)

Achtung:

GG und SI nicht kombinierbar
 = Sonderausführung

Werkstoffausführungen:

serienmäßig:
 11 = Stahl verzinkt
 21 = Messing passiviert
 22 = Messing verchromt
 01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:








13 = Stahl chemisch vernickelt
 24 = Messing chemisch vernickelt
 31 = Aluminium silber eloxiert

Dichtungsausführungen:








1 = NBR
 2 = FKM
 4 = EPDM

Beachten Sie bitte die technischen Hinweise auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33 und die max. Betriebsdrücke auf der Seite 9

ab Lager ● kurzfristig ● mittelfristig ○

	Bestellnummer	Anschluss A	Stahl verzinkt	Messing passiviert	Messing verchromt	Edelstahl 1,4404/1,4571	Reihe	Rohr AD	DN	d	SW	l	t	n	Gewicht [g] für Stahl		
			●	●	●	○											
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Verschlusskupplungen</p>  <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-0-WR048-...-.</p> <p>LP-032-0-WR060-...-.</p>	G 1 1/2 A	●	●	●	○				82	75	139	22		2930		
		G 2 A	○	○	○	○				82	75	143	26		2980		
	 <p>Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkonus nach DIN 7631</p>	<p>LP-032-0-D3245-...-.</p>	M 45 x 1,5	●						32	82	75	128	16		2720	
			M 52 x 2	●					S	38	32	82	75	134	22		2770
	 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-0-WR548-...-.</p> <p>LP-032-0-WR560-...-.</p>	G 1 1/2	●	●	●	○				82	75	126	25		2890	
			G 2	●	●	●	○				82	75	130	29		2760	
 <p>Schlauchanschluss</p>	<p>LP-032-0-SL042-...-.</p>	42 mm	○	○	○	○				82	75	178	61		3090		
		 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-4-WR048-...-.</p> <p>LP-032-4-WR060-...-.</p>	G 1 1/2 A	○	○	○	○				82	70	109	22		2230
				G 2 A	○	○	○	○				82	70	113	26		2490
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Durchgangskupplungen</p>  <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-4-WR542-...-.</p> <p>LP-032-4-WR548-...-.</p> <p>LP-032-4-WR560-...-.</p>	G 1 1/4	○	○	○	○				82	70	89	25		2000		
		G 1 1/2	●	○	○	○	○			82	70	89	25		1930		
		G 2	○	○	○	○	○			82	70	89	29		1690		
 <p>Schlauchanschluss</p>	<p>LP-032-4-SL042-...-.</p>	42 mm	○	○	○	○				82	70	143	61		2260		

ab Lager ● kurzfristig ○ mittelfristig ○

	Bestellnummer	Anschluss A	Stahl	Messing	Messing	Edeleis	Reihe	Rohr AD	DN	d	SW	l	t	n	Gewicht [g] für Stahl	
			verzinkt	passiviert	verchromt	1.400/1.4571										
Verschlussnippel	 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-2-WR048-...-</p> <p>LP-032-2-WR060-...-</p>	G 1 1/2 A G 2 A	● ○	● ○	● ○	○ ○			82 82	75 75	135,5 139,5	22 26	39 39	2460 2500	
		<p>LP-032-2-D3245-...-</p>	M 45 x 1,5	○						32	82	75	124,5	16	39	2220
	 <p>Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkonus nach DIN 7631</p>	<p>LP-032-2-S3852-...-</p>	M 52 x 2	○				S	38	32	82	75	130,5	22	39	2280
	 <p>Metrisches Außengewinde mit 24° Dichtkonus nach DIN 2353 (leichte Baureihe L, schwere Baureihe S)</p>	<p>LP-032-2-WR548-...-</p> <p>LP-032-2-WR560-...-</p>	G 1 1/2 G 2	● ○	● ○	● ○	○ ○			82 82	75 75	122,5 126,5	25 29	39 39	2390 2260	
	 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-2-WR548-...-</p> <p>LP-032-2-WR560-...-</p>	G 1 1/2 G 2	● ○	● ○	● ○	○ ○			82 82	75 75	122,5 126,5	25 29	39 39	2390 2260	
	 <p>Schlauchanschluss</p>	<p>LP-032-2-SL042-...-</p>	42 mm	○	○	○	○			82	75	174,5	61	39	2610	
Stecknippel	 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-1-WR048-...-</p> <p>LP-032-1-WR060-...-</p>	G 1 1/2 A G 2 A	● ○	○ ○	○ ○	○ ○			60 72,5	55 65	74,5 78,5	22 26	39 39	600 650	
		<p>LP-032-1-WR542-...-</p> <p>LP-032-1-WR548-...-</p> <p>LP-032-1-WR560-...-</p>	G 1 1/4 G 1 1/2 G 2	● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○			60 65 78	55 60 70	71 71 75	25 25 29	39 39 39	610 640 790	
	 <p>Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228</p>	<p>LP-032-1-WR542-...-</p> <p>LP-032-1-WR548-...-</p> <p>LP-032-1-WR560-...-</p>	G 1 1/4 G 1 1/2 G 2	● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○			60 65 78	55 60 70	71 71 75	25 25 29	39 39 39	610 640 790	
	 <p>Schlauchanschluss</p>	<p>LP-032-1-SL042-...-</p>	42 mm	○	○	○	○			54		105	61	39	620	

Serie LP