

Bilancia per laboratorio PCE-BSH 6000

**precisa ed economica bilancia per laboratorio certificabile / range di misura 6 kg /
conversione delle unità di misura: g, kg, oz, lb, ozt, ct... / conta pezzi /
interfaccia RS-232 e software opzionale**

La bilancia per laboratorio PCE-BSH 6000 convince per l'ampio range di misura e l'alta precisione, questa bilancia per laboratorio è uno strumento molto versatile e di buona qualità. L'alta risoluzione di 0,1 g che possiede questa bilancia per laboratorio la rende impareggiabile nel suo settore. Questa bilancia per laboratorio dispone di un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia della stessa, possiede inoltre la funzione conta pezzi. Questa bilancia per laboratorio viene alimentata con la rete elettrica utilizzando un alimentatore (compreso nella spedizione) ma può essere alimentata anche mediante le batterie, in questo modo la potrà utilizzare dove vuole. La bilancia per laboratorio PCE-BSH 6000 possiede i piedini regolabili per poter contare sempre su di un posizionamento ottimale. Un altro vantaggio di questa bilancia per laboratorio è l'interfaccia RS-232, insieme al software opzionale potrà effettuare il trasferimento dei dati ad un PC. I pesi di calibrazione (opzionali) permettono il controllo e la calibrazione della bilancia per laboratorio, può inoltre richiedere per questa bilancia la certificazione ISO che verrà effettuata in un laboratorio accreditato. La bilancia per laboratorio è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso in mobilità.

- Calibrazione: tramite pesi esterni (opzionali)
- Conta pezzi: numero di pezzi di riferimento, conversione tra n° di pezzi e peso
- Display retroilluminato
- Funzione tara nella metà del range (si può effettuare più volte)
- Unità di misura: g, kg, oz, lb...
- Piatto di pesata in acciaio inox (estraibile)
- Protetta contro polvere e schizzi d'acqua
- Alimentatore incluso nella spedizione
- Possibilità di alimentazione a batteria
- Indicatore dello stato della batteria
- Certificato ISO opzionale

Specifiche tecniche

Range di misura	6000 g
Risoluzione	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Precisione	±0,3 g
Peso minimo per conta pezzi	0,3 g
Piatto di pesata	170 x 180 mm
Conta pezzi	selezione libera del n° di pezzi di riferimento
Tara	50 % del range di misura (possibilità di effettuare la tara varie volte)
Display	LCD da 15 mm, retroilluminato
Unità di misura	g, kg, lb, oz, dwt, ozt, gn, ct, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, MM, ToIA
Interfaccia	RS-232
Software	opzionale
Alimentazione	attraverso alimentatore (230V / 50 Hz) o batterie (6 batterie AA da 1,5V)
Struttura	plastica ABS
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	180 x 245 x 70 mm
Peso	circa 1,5 kg

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per laboratorio PCE-BSH 6000, 1 x piatto di pesata, 1 x alimentatore ed istruzioni per l'uso