

Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Uni, Hohe Temp.
Gr. 3A, paar, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2,
alle Rohrwerkstoffe, Liquid, Rohrgroessen von 150 -
610 mm (6 - 24"), Temperatur -40C - +230C (-40F -
+446F) Gehaeuse Edelstahl korrosionsbestaendig, fuer
FST020, FST030, (Ersatz fuer FUx1010)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>